

Mitutoyo**Misuratore di altezze 2D digitale Linear Height, Modello: PROMO015****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	405308 PROMO015
GTIN	
Classe articolo	44B

Descrizione**Descrizione:**

Linear Height LH-600F/FG è un misuratore di altezze 2D di alta qualità caratterizzato da una perfetta combinazione di funzionamento intuitivo, multifunzionalità ed eccezionale precisione.

- **I processi di misura possono essere eseguiti tramite la centralina ibrida con touchscreen e tastiera digitale integrata**
- **Risoluzione minima pari a 0,1 µm**
- **Eccellente precisione pari a (1,1+0,6L/600) µm**
- **Uscita dati bidirezionale Digimatic (Digimatic S1)**
- **I risultati di misura possono essere stampati da una stampante per ricevute o una stampante Digimatic (DP-1VA) e inviati a un PC tramite comunicazione wireless, cavo USB o stick USB.**
- **Meccanismo di azionamento pneumatico**
- **Svolgimento automatico dei programmi pezzo appresi**
- **Eccellente visualizzazione dei confronti delle tolleranze GO/±NG**
- **Funzionamento autosufficiente con batteria**

Fornitura:

Incluso cavo di rete (CEE) ed e-learning

Descrizione tecnica

Rettilineità	4 µm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Metodo di traslazione della slitta di misura	pneumatico
Peso	26,1 kg
Altezza complessiva	996 mm
Numero di batterie contenute	1
Campo di misura	0 - 600 mm
Campo di applicazione massimo	0 - 972 mm
Ripetibilità sul piano	0,4 µm
Forza di misura	1 N
Serie	LH-600
Esecuzione	Senza impugnatura
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Errore ortogonalità (frontale)	5 µm
Risoluzione (commutabile)	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Tipo di batteria	Nichel-Metallo Idruro
Normativa	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Diagonale del display	21,3 cm
Display retroilluminato	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze