

Einzelprüfstift Toleranzklasse 2, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	483910 13
GTIN	2050002076662
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab Ø 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm – 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.

Toleranzklasse 2: Stift-Ø $\pm 0,002$ mm.

Verwendung:

Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483900 Gr. 5 **10,08** bzw. 483920 Gr. 5 **10,082**.

Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Nennmaß	40 - 50 mm
Messstiftlänge	70 mm
Kalibrierung	L6
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

Kalibrierung Prüfstift maximaler Ø 20	
DAkkS-Kalibrierung Prüfstift maximaler Ø 20	

028240 20

028260 20