



Vorteilspack Schnellkupplung mit Außengewinde



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	1000 l/min
Anschluss-Außengewinde	1/4 Zoll
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplung mit Außengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080170 1/4