



Sleutels voor binnenzeskantbouten gefosfateerd, Zeskant: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	626038 10
GTIN	4045197921406
Artikelklasse	62B

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.
Oppervlak gefosfateerd.

Technische beschrijving

Zeskant	10 mm
Sleutellengte	122×50 mm
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/626038-10>