

## Scheda tecnica



### Spazzola circolare con gambo, filo in acciaio 0 (formato convenienza), 30 mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5740 60X15
GTIN	4067263136378
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, **Ø codolo 6 mm.**

**Come n. art. 574050.**

##### Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

#### Descrizione tecnica

Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Spessore setole	0,3 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	17 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	60 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	15 mm

## Scheda tecnica

Contenuto	10
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5740-60X15>