

**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3971 120408
GTIN	4067263094722
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	251267 HBT130

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3971 120408