

**PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8x12 mm,
nutzbare Schlauchlänge: 6m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080240 6
GTIN	7391390134356
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20 / + 60 °C. PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8x12 mm 6 m ISO B.

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung Nr. 080285 und Stahlnippel Nr. 080290.

Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	6 m
Material	PU-Spiralschlauch
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Farbe	blau
Schlauch Innen-Ø	8 mm
maximaler Berstdruck	35 bar

Produktart

Schlauch

Zubehör

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080285 1/4

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080290 1/4