

Garant GRIDLINE

### Struttura portante arretrata, Altezza struttura portante: 800mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927040 800
GTIN	4062406107840
Classe articolo	9GG

#### Descrizione

##### Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

##### Verniciatura:

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

##### Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettiera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. Le strutture portanti arretrate non possono essere convertite in strutture portanti mobili.

I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

#### Descrizione tecnica

Larghezza	50 mm
Altezza	800 mm
Per profondità piano	750 mm
Peso	6,3 kg

## Scheda tecnica

Profondità	475 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Struttura portante

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/927040-800>