

**Garant****GARANT Master Mute borrarstängskaft PSC Vibrationsdämpande, PSC-50,  
Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 40/290mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 265063 40/290 |
| GTIN         | 4069515026734 |
| Artikelklass | 29E           |

**Beskrivning****Utförande:****Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).**

Skaftvariant Ø 50 mm och Ø 60 mm i högerutförande. Vänsterutförande beställbar på förfrågan.

**Passar till:**

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100 – 265377.

**OBS!:**Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).**Teknisk beskrivning**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| utkragningslängd A-mått       | 325 mm      |
| Skaft-Ø                       | 40 mm       |
| Montageskruvsats              | 269026 3    |
| Effektiv längd L <sub>1</sub> | 290 mm      |
| Serie                         | Master Mute |
| Antal kylkanaler              | 3           |
| fäste                         | PSC-50      |
| Svängning                     | dämpad      |

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Hållare norm | ISO 26623-1                               |
| Hållare norm | ISO 12164-3                               |
| Invändig     | ja                                        |
| Produktslag  | Grundstommar för<br>invändiga skärhållare |