



Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	080372 8
GTIN	4062406596262
Artikelklasse	01A

Beschreibung

Ausführung:

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung. Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414, ISO-Standard B und EN 983.

Hinweis:

Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Diese GARANT Serie ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Durchflusswert	2250 l/min
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	8 mm

Datenblatt

Produktart

Kupplung