

Garant GRIDLINE

### Computer-Arbeitsstation fahrbar, Typ: FR



#### Bestelldaten

Bestellnummer	948211 FR
GTIN	4062406074241
Artikelklasse	9GS

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlosser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen Ø 125 mm und Schiebegriffen.

##### Lackierung:

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Technische Beschreibung

Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm
Gewicht	97 kg

## Datenblatt

Höhe	1170 mm
Breite in G	40
Breite	1000 mm
Unterbau Nutzbreite rechts	223 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
Unterbau Nutzbreite links	700 mm
Nennspannung	250 V
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	E
Rad-Ø	125 mm
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Computer-Arbeitsstation

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/948211-FR>