



### Pack promotionnel 18 V, moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx



#### Données de commande

N° commande	GG0245 GSR1890C
GTIN	
Classe d'article	GGN

#### Description

##### Exécution:

- Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
- Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
- Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
- Poignée Softgrip.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.

Post-équipement avec module **Connectivity** possible.

##### Livraison:

Avec, pour chaque article, 2x batteries Li-Ion, chargeur rapide et L-BOXX.

3x perceuses-visseuses sans fil 070245 réf. GSR1890C.

##### Remarque(s):

Batteries de recharge, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

#### Description technique

## Fiche technique

Couple max. dur	64 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Couple max. doux	36 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise (L-Boxx)
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids	11 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Type de moteur	Moteur sans charbons
Référence fabricant	GSR 18V-90 C
Interface	Interface Bluetooth®
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Nombre de batteries incluses	2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG0245-GSR1890C>