

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 09T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2809 09T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260148 HB7035-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302

Gegevensblad

Hoekradius	0,2 mm
Aantal	30
Soort	HB7035-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2809 09T302