

Mitutoyo**Digitální 2D výškoměr Linear Height, Typ: PROMO016****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

405308 PROMO016

GTIN

Třída artiklu

44B

Popis**Popis:**

Linear Height LH-600F/FG je vysoce vyspělý 2D výškoměr v dokonalé kombinaci intuitivní obsluhy, multifunkčnosti a mimořádné přesnosti.

- **Měření můžete provádět pomocí hybridního ovládacího boxu s dotykovým displejem a využitím fóliové klávesnice**
- **Nejmenší číselná hodnota kroku 0,1 μm**
- **Vynikající přesnost ($1,1 + 0,6L/600$) μm**
- **Obousměrný výstup dat Digimatic (Digimatic S1)**
- **Výsledky měření můžete tisknout pomocí tiskárny dokladů nebo tiskárny Digimatic (DP-1VA) a odesílat je do počítače pomocí bezdrátového přenosu, kabelu USB nebo využitím USB disku**
- **Pneumatický hnací mechanismus**
- **Automatická sekvence naučených programů dílů**
- **Vynikající vizualizace porovnání tolerance GO/ $\pm$ NG**
- **Autonomní provoz díky akumulátoru**

Rozsah dodávky:

Obsahuje napájecí kabel (CEE) a E-Learning

Technický popis

Rozsah měření	0 - 600 mm
Přesnost opakování – rovina	0,4 µm
Zdroj energie	Síťový provoz
Způsob pojezdu měřicích saní	pneumatická
Měřicí síla	1 N
Hmotnost	26,1 kg
Odchylka pravoúhlosti (čelně)	5 µm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Celková výška	996 mm
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Nikl-metal hydrid
Přímost	4 µm
Provedení	s rukojetí
Maximální rozsah použití	0 - 972 mm
Řada	LH-600
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Úhlopříčka displeje	21,3 cm
Displej s osvětlením pozadí	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr