

**VBMT váltólapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2690 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	50
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tartalom	261188 HBT130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2690 160404