Garant

GARANT Master Eco Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273873 20/2
GTIN	4069515056014
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm^2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.
Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf **einschneidige** Ab-/Einstechplatten Nr. 273664 – 273786 verwenden.

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	33,5 mm
Funktionsbreite L_4	21,5 mm

Gesamtlänge L	92,5 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Serie	Eco
Stechbreite w	2 mm
Einstechtiefe t_{max}	14 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

No Shop URL available for: 273873 20/2