

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG finisare 30 bucăți, HB7130-2, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2939 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cuprins	251144 HB7130-2
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2939 120408