

**VBMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 110304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2692 110304
GTIN	4067263097068
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Indhold	261252 HBT130
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Antal stk.	50
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Antal skift/skær	2
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2692 110304
