

Garant

Llaves de dos bocas, Ancho de llave: 10X11mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG6033 10X11
GTIN	4069515050548
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Suministro:

5 llaves de boca doble n.º 610600 11X11.

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b2	27 mm
Anchura de llave b_1	10 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Hoja de datos

Anchura de boca máximo b1	24 mm
Longitud llave L	155 mm
altura máxima de boca h	5 mm
Anchura de llave ₂	11 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave
USP1	5 llaves de boca doble

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6033 10X11