

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG finisare 50 buc., HB7035-2, Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2406 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 mm/min
Aplicația principală	P

Fișă de date

Cuprins	250052 HB7035-2
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2406 09T308