

Garant

Stopka vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute PSC tlumící kmitání, PSC 40, Ø stopky/užitečná délka L1: 16/96mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	265062 16/96
GTIN	4069515026512
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).

Vhodné pro:

Výměnné vyvrtávací hlavy GARANT Master Mute č. 265100–265377.

Upozornění:

Pracovní délka je prodloužena o délku L příslušné výměnné vyvrtávací hlavy. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Sada montážních šroubů	269026 1
Ø stopky	16 mm
Délka vyložení rozměr A	132 mm
Užitná délka L ₁	96 mm
Série	Master Mute
Počet chladicích kanálů	3
Upnutí	PSC 40
Kmitání	tlumené
Norma pro upínání	ISO 26623-1

Technický list

Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče