



Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631400 8
GTIN	4018754000227
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-L****Materiale:**

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Apertura	8 mm
Lunghezza	50 mm
Ø Lato uscita	11,6 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie	rivestimento al NiCr

Scheda tecnica

Con profilo AS-drive

sì

Tipo di prodotto

Bussola