

Rayonnage de base pour bureau, Profondeur 300 mm, Hauteur / largeur tablette: 2000/1000mm



Données de commande

N° commande	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Façades de cadre à profil en T sans perforations et tablettes.

Renfort par croisillon. Des barres de butée empêchent les classeurs ou documents d'être enfoncés complètement sur l'étagère. La tablette servant de couverture n'a pas de barre de butée.

Charge admissible maximale: 85 kg par tablette.

Profondeur de rayonnage 300 mm: jusqu'à 96 classeurs par travée pour une hauteur de 2300 mm.

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm

Profondeur totale de cadre: profondeur nominale + 36 mm

Longueur de flambement: max. 600 mm

Remarque(s):

- **Les rayonnages d'un rapport hauteur/profondeur supérieur à 4:1 doivent être protégés contre le basculement.**
- **Les fixations pour le montage au sol et au mur ne sont pas fournies.**

Description technique

Largeur	1000 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1060 mm
Profondeur	300 mm
Hauteur	2000 mm
Nombre de tablettes	6
Epaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 300 mm
Type de produit	Rayonnages à dossiers

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/990590-2000/1000>