

Garant

Voordeelverpakking frees-wisselplaat SDMX 0903 AFEN, HB7520, 50 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

T.b.v.:

GARANT vlakfrees nr. 214395 en nr. 214400.

Inhoud:

50 x 214440 UNI

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Type	UNI
Plaatdikte E	3,18 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	SDMX 0903 AFEN

Coatingtechnologie	PVD
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	350 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	235 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG2107-UNI>