

**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 120412****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3903 120412
GTIN	4067263092544
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,8 mm
Tartalom	250198 HBT020
Fogásmélység $a_{p \max}$	4,25 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Adatlap

Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3903 120412