

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG degroșare 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2951 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Cuprins	251324 HB7130-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,2 - 0,55 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 7 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2951 120408