

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 160404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2874 160404
GTIN	4067263096009
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	261458 HB7020-2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2874 160404