

**TRICOFLEX**

**Tubo flessibile strutturato blu, Soft, PVC, Lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 9mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080036 9
GTIN	3506111047325
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C. Super Nobelair Soft, **elevata flessibilità grazie alla tecnologia Full Soft** anche a basse temperature. Per l'uso in interni ed esterni. Pressione di esercizio 15 bar.

**Descrizione tecnica**

Materiale	Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere
Campo temperatura	-15 - 60 °C
Colore	blu
Ø Esterno tubo flessibile	15 mm
Ø Interno tubo flessibile	9 mm
Lunghezza tubo	50 m
Pressione massima di esercizio	15 bar
Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 50 m

Tipo di prodotto

Tubo flessibile