

**Garant**

### Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 10mm



#### Données de commande

N° commande	630929 10
GTIN	4062406231118
Classe d'article	61A

#### Description

##### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

##### Norme:

**DIN 3124**

##### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

##### Remarque(s):

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 630932; HOLEX: 630962).

#### Description technique

Ø côté réception	14,5 mm
Longueur	25 mm

## Fiche technique

Ouverture	10 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille