

**DNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 150604****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3965 150604
GTIN	4067263094388
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Indhold	250783 HBT130
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,75 mm
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3965 150604