

**Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642200 30
GTIN	4018754006021
Artikelklass	63A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	45 mm
nyckelvidd	30 mm
Ø utgångssidan	39,7 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats