

Garant**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2944 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	251224 HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7120-1

Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2944 120408