

Garant

Llave combinada, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG6036 10
GTIN	4069515050562
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Suministro:

5 llaves combinadas de estrella-boca n.º 613600 tam. 10.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

altura máxima de boca h1	5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h ₂ máx.	9 mm
Longitud llave L	125 mm
Ancho de llave	10 mm
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Norma	DIN 3113 A
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave
USP1	5 llaves combinadas

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6036 10