

**Digitális lejtésmérő készülék 5 darab, Típus: N****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG4611 N      |
| GTIN              | 4069515043298 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:**

Stabil fém ház az alján és a sík oldalfelületeken 2-2 erős mágnessel. A szög leolvasása nagy LCD kijelzőn történik. A kijelző 90°-nál nagyobb szögek esetén automatikusan továbbforog. A szög megjelenítése lehetséges vízszinteshez képest, vagy két felület között (abszolút és relatív mérés).

**Tartalom:**

1-1 elem 081551 sz. 6LR61 méret. 5x digitális lejtésmérő készülék 467564 sz.

**Műszaki leírás**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Elektronikai modul hibahatár         | 0,5 fok      |
| Energiaellátás                       | Elemes       |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081551 6LR61 |
| Szélesség                            | 56 mm        |
| Magasság                             | 31 mm        |
| A tartalmazott elemek száma          | 1            |

## Adatlap

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Kijelzett érték ugrások | 0,05 fok                      |
| Hossz                   | 56 mm                         |
| Méréstechnika           | digitális                     |
| Termék fajtája          | Dőlésmérő készülék            |
| USP1                    | Digitális lejtésmérő készülék |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG4611 N