

**Nylonspiralslange 1/4 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 2,5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleksibel nylonslange. Temperaturbestandig fra -60 til +60 °C.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. lynkobling og nippel.

Teknisk beskrivelse

Udvendig slange-Ø	8 mm
Anvendelig slangelængde	2,5 m
Temperaturområde	-60 - 60 °C
Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
maks. driftstryk	10 bar
Indvendig slange-Ø	6 mm
Produkttype	Slange

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/080057-2,5>

