



Pack promotionnel Fluoforet standard (avec collerette) - Inox, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG0752 M10
GTIN	4069515042796
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.

Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet standard (avec collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables, **comme 080752.**

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Puissance d'entraînement recommandée	1,7 kW
Vitesse de rotation recommandée	2100 min ⁻¹
Ø queue	10 mm

Fiche technique

Ø perçage	9,3 mm
Epaisseur du matériau	0,7 - 1 mm
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluoforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0752 M10