



## Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 1/4pollici



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 637100 1/4    |
| GTIN            | 4018754004195 |
| Classe articolo | 63A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

#### Norma:

DIN 3124

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Apertura                  | 1/4 pollici                 |
| Lunghezza                 | 24 mm                       |
| Ø Lato uscita             | 9,7 mm                      |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici                 |
| Profilo di manovra        | Chiave a bussola poligonale |
| Tipo di prodotto          | Bussola                     |

