

Garant**KNUX otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 160410L**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2936 160410L
GTIN	4067263094531
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,65 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Obsah	251038 HB7130-2
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410L
Počet kusov	30
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2936 160410L