

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3530 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Cuprins	260748 HB7140-2
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3530 120404