

Garant

Cenově výhodné balení - 3 ks ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem, pracovní úhel 10°, délka 115 mm, chromované



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG6060 1/4
GTIN	4069515051736
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3122-D 6,3

Vnější čtyřhrany podle **DIN 3120-A 6,3** s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhrany podle **DIN 3120**.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Rozsah dodávky:

3 ks přepínatelná ráčna, 1/4 palce s vyhazovačem č. 632025 1/4.

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3122

Technický list

Norma	DIN 3120
Celková délka	115 mm
Počet břitů	36
Pracovní úhel	10 stupeň
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Ráčna
USP1	3 ks přepínatelná ráčna, 1/4 palce s vyhazovačem, pracovní úhel 10°, délka 115 mm, chromované

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6060 1/4