



Pack promotionnel 3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur, 38 dents, chromés



Données de commande

N° commande	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Douilles actionnées à la main.

Carré mâle suivant **DIN 3120-A 10** avec bille à ressort, pour carré femelle suivant **DIN 3120-C 10** avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur 635090 3/8.

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3122

Fiche technique

Norme	DIN 3120
Longueur totale	195 mm
Nombre de dents	38
Angle de reprise	9,5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Cliquets
USP1	3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur, 38 dents, chromés

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6063 3/8