

Garant

**WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 080412**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2997 080412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	252210 HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 170 mm/min
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	M
število kosov	50
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_{p\ min}$	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2997 080412