

Garant**Plăcuță amovibilă DNMG finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 150604****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2923 150604
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Număr de bucăți	50
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	250658 HB7140-2
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Rază la colț	0,4 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2.75 mm
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2923 150604