



Master Eco Klemmdrehhalter kurz SVJCR 93°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts



Bestelldaten

Bestellnummer	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2525X16
Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259033 5
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	110 mm

Datenblatt

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/261136-25/16>