



Vorteilspack Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0754 M10
GTIN	4069515042901
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien, **wie Nr. 080754**.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	10 mm
empfohlene Drehzahl	2100 min ⁻¹
Materialstärke	0,7 - 1 mm
empfohlene Antriebsleistung	1,7 kW

Datenblatt

Kernloch-Ø	9,3 mm
Inhalt	5 St.
Produktart	Fließbohrer

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0754 M10