

Garant**Kedvezményes csomagban 5x keményfém kalapácsfúró SDS-plus****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG6029 6X160
GTIN	4069515045391
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A **4x90° geometria** a speciális fejlesztésű **azonos magasságú vágóélel** és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. **Radiális kialakítású vasalás védelem:** megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot. Robusztus **egyrészes keményfém lapka** 4 éllel, mely egészen be van süllyesztve a fúrómagba. Lényegesen kisebb törésveszély.

Előny:

- **Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **A 4x4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.**

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

Tartalom:

5x 789040 sz. 6X160 méretű keményfém kalapácsfúró SDS-Plus.

Műszaki leírás

Ø	6 mm
Munkahossz	100 mm
Teljes hossz	160 mm

Szerszámanyag	Keményfém
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS-Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró
USP1	5× keményfém SDS-plus kalapácsfúró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG6029 6X160