

metabo

uhlová brúska, Typ: W850-125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG7132 W850-125
GTIN	
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Limit určujete vy – nie váš stroj.

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúska pre každú požiadavku a každé použitie. **Praktická kompaktná uhlová brúska** pre ľahkú prácu.

- **Výkonný motor s dobrou kapacitou preťaženia.**
- **Ochrana proti opätovnému spusteniu po prerušení napájania.**
- **Pevná, univerzálna a úsporná: výkonná uhlová brúska pre každé použitie.**
- **Ochranný kryt, ktorý sa netočí.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi. 2x uhlová brúska č. 077132 veľ. W850-125.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	18 kg
Príkon	850 W
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Dĺžka kábla	25 m

Technický list

Označenie výrobcu	W 850-125
Zvláštnosť	Ochrana proti opätovnému spusteniu
Pripojovací závit	M14
Počet otáčok na voľnobeh	11500 min ⁻¹
Druh produktu	uhlová brúska

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG7132-W850-125>