



Digitálny sklonomer 5 kus, Typ: N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG4611 N
GTIN	4069515043298
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Robustný kovový kryt s 2 silnými magnetmi na spodnej strane a na rovných bočných plochách. Odčítanie uhla na veľkom displeji LCD. Ukazovateľ sa pri uhloch nad 90° automaticky spoluotáča. Možné zobrazenie uhla k horizontálam alebo medzi dvomi plochami (absolútne a relatívne meranie).

Rozsah balenia:

Vrátane vždy 1 batérie č. 081551 veľ. 6LR61. 5× digitálny sklonomer č. 467564.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,5 Stupeň
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 6LR61
Šírka	56 mm
Výška	31 mm
Počet obsiahnutých batérií	1

Technický list

Kroková hodnota číslic	0,05 Stupeň
Dížka	56 mm
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Sklonomer
USP1	Digitálny sklonomer

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG4611 N