

Garant**WNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 080412**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2987 080412
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	252072 HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Darabszám	50
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm

Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2987 080412