

**Plăcuță amovibilă DNMG finisare 30 bucăți, HBT130, Dimensiuni: 110404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3962 110404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2.75 mm

Fișă de date

Cuprins	250666 HBT130
Număr de bucăți	30
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3962 110404